



CorePro reflectores LEDspot



CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Los reflectores CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con un portalámparas GU10 o E27 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Los reflectores CorePro LEDspots suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	345 lm
Intensidad luminosa (nom.)	620 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	86,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %


Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	345 lm
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de lámpara (nom.)	33 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,1 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.1 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

CorePro reflectores LEDspot

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	R80
Peso neto (pieza)	0,144 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	397645
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D
Nombre completo del producto	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D
Full EOC	871869681183200
Código de pedido	81183200
Código 12NC	929001891502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696811832
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696811849

Plano de dimensiones




Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D


CorePro reflectores LEDspot

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

