



CorePro LEDspot Reflectors

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	E27	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd	15 000 h	Färgåtergivningsindex	80
Driftcykel	50 000	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Lighting Technology	LEDspot	Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	670 lm
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone	Drift och elektricitet	
Garantitid	2 år	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ljusteknik		Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Strömförbrukning	8 W
Spridningsvinkel (nom)	36 °	Lampström (nom)	55 mA
Ljusflöde	670 lm	Motsvarande effekt	100 W
Ljusstyrka (nom)	1 100 cd	Tändningstid (nom)	0,1 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.1 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K	Effektfaktor (fraktion)	0.6
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83.00 lm/W	Spänning (nom)	220-240 V

CorePro LEDspot Reflectors

Temperatur	
T-Case max. (nom)	72 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Plast
Lampform	R80
Nettovikt (styck)	0,144 kg


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	397646
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
----------------------	-----------------

Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D
Fullständigt produktnamn	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D
Full EOC	871869681185600
Beskrivning av lokal kod	8292246
Beställningsnummer	929001891602
Materialnummer (12NC)	929001891602
Lokal kod	8292246
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696811856
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696811863


Måttskiss




Product	D	C
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

CorePro LEDspot Reflectors


Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D




Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

CorePro LEDspot Reflectors

