



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

CorePro, LEDbulb, Röhre, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDbulb, Röhre, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	950 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	100,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	84 mA
Äquivalente Leistung	68 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	Röhre
Nettogewicht (Stück)	0,042 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	415169
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Gesamt-Produktcode	871869681451200
Bestellcode	8718696814512
Material-Nr. (12NC)	929001901402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696814512
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696814529


Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Lebensdauer



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

