

PHILIPS**Lighting**

Lampes CorePro LED Stick

F A
G

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

CorePro, LED, Stick, Non, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h

La CorePro LEDstick est la solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte. Sa forme stick est adaptée au remplacement des CFLi et favorise une installation dans les luminaires de faible encombrement type hublots et appliques.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15.000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Consommation électrique	9,5 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	84 mA
Référence de mesure de flux	Sphere	Puissance équivalente	68 W
Données techniques de l'éclairage		Heure de démarrage (nom.)	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	0,5 s	
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	950 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,51
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	85 °C
Cohérence des couleurs	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Non
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Mécanique et boîtier	
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Finition ampoule	Dépoli

Lampes CorePro LED Stick

Forme de la lampe	Stick
Poids net (pièce)	0,042 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numeró d'enregistrement EPREL	415169
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Nom de produit complet	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Code EOC	871869681451200
Code de commande	8718696814512
Code 12NC	929001901402
Code de commande local	81451200
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696814512
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696814529

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38
E27 830



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Lampes CorePro LED Stick

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Durée de vie



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

