



CorePro Plastic LED Specialties



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

CorePro, LEDbulb, Stav, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, Stav, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	950 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	9,5 W
Lampström (nom)	84 mA
Motsvarande effekt	68 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LED Specialties

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	Stav
Nettovikt (styck)	0,042 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	415169
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Fullständigt produktnamn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Full EOC	871869681451200
Beskrivning av lokal kod	8293757
Beställningsnummer	929001901402
Materialnummer (12NC)	929001901402
Lokal kod	8293757
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696814512
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696814529

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


CorePro Plastic LED Specialties

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Livslängd



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

