



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	1.050 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	110,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz


Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	84 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	Röhre
Nettogewicht (Stück)	0,042 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	415170
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1,0
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Gesamt-Produktcode	871869681453600
Bestellcode	81453600
Material-Nr. (12NC)	929001901502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696814536
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696814543

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Lebensdauer



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

