



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--|--------------------|
| Sockel | E27 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 50.000 |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 840 [CCT of 4000K] |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 240 Grad |
| Lichtstrom | 1.050 lm |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 110,00 lm/W |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000 K |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1,0 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |

| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |
|--|--------------|
| Betrieb und Elektrik | |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Systemleistung | 9,5 W |
| Lampenstrom (Nom) | 84 mA |
| Äquivalente Leistung | 75 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0,51 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 85 °C |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Nein |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenausführung | Matt |


CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

| | |
|---|--------|
| Kolbenform | Röhre |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 10 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 415170 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EyeComfort | Ja |
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |
| Anwendungsbedingungen | |
| ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich | No |

Produktinformationen



| | |
|---------------------------------|--|
| Bestell-Produktname | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 |
| Gesamt-Produktcode | 871869681453600 |
| Bestellcode | 81453600 |
| Material-Nr. (12NC) | 929001901502 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,042 kg |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718696814536 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8718696814543 |

Abmessungsskizzen



| Product | D | C |
|--|---------|----------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 37,2 mm | 114,3 mm |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Lebensdauer



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

