



# Especialidades CorePro Plastic LED



## CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Las especialidades LED se pueden instalar con facilidad en determinadas aplicaciones.

### Datos del producto

| Información general             |                |
|---------------------------------|----------------|
| Base del casquillo              | E27            |
| Vida útil nominal               | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado      | 50.000         |
| Lighting Technology             | LED            |
| Referencia de medición de flujo | Sphere         |

| Datos técnicos de la luz                     |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Código de color                              | 840 [CCT of 4000K] |
| Ángulo de haz (nom.)                         | 240 °              |
| Flujo luminoso                               | 1.050 lm           |
| Designación de color                         | Blanco frío (CW)   |
| Temperatura de color correlacionada (nom.)   | 4000 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)           | 110,00 lm/W        |
| Consistencia del color                       | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)       | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)      | 70 %               |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                |

| Operativos y eléctricos |             |
|-------------------------|-------------|
| Line Frequency          | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada   | 50 a 60 Hz  |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Consumo de energía                                | 9,5 W     |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 84 mA     |
| Equivalente de potencia                           | 75 W      |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s     |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s     |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.51      |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V |

| Temperatura               |       |
|---------------------------|-------|
| Temperatura máxima (nom.) | 85 °C |

| Controles y regulación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | No |

| Mecánicos y de carcasa |          |
|------------------------|----------|
| Acabado de la bombilla | Mate     |
| Forma de la bombilla   | Barra    |
| Peso neto (pieza)      | 0,042 kg |

| Aprobación y aplicación        |   |
|--------------------------------|---|
| Clase de eficiencia energética | E |

Especialidades CorePro Plastic LED

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Consumo energético kWh/1000 h        | 10 kWh |
| Número de registro EPREL             | 415170 |
| Marca CE                             | Sí     |
| Conforme con EU RoHS                 | Sí     |
| EyeComfort                           | Sí     |
| Valor de parpadeo (PstLM)            | 1,0    |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4    |

Condiciones de aplicación


|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| se puede utilizar en luminarias cerradas | No |
|------------------------------------------|----|

Datos de producto

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38<br>E27 840 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|


|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38<br>E27 840 |
| Full EOC                                   | 871869681453600                             |
| Código de pedido                           | 81453600                                    |
| Código 12NC                                | 929001901502                                |
| Cantidad por paquete                       | 1                                           |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696814536                               |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                          |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696814543                               |

Plano de dimensiones




| Product                                  | D       | C        |
|------------------------------------------|---------|----------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 37,2 mm | 114,3 mm |

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


# Especialidades CorePro Plastic LED

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

## Vida útil



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

