



CorePro Plastic LED Specialties



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

CorePro, LEDbulb, Stav, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, Stav, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	1 050 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	9,5 W
Lampström (nom)	84 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LED Specialties

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	Stav
Nettovikt (styck)	0,042 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	415170
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No


Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Fullständigt produktnamn	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Full EOC	871869681453600
Beskrivning av lokal kod	8293758
Beställningsnummer	929001901502
Materialnummer (12NC)	929001901502
Lokal kod	8293758
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696814536
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696814543

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


CorePro Plastic LED Specialties

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Livslängd



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

