



**MZD LED 50W GU10 830  
60D ND 1CT/10**

929001912232



## Foco LED MAZDA con estilo



Crea un acento de iluminación cálido o frío con nuestra gama de focos LED para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas

### Información general

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Base del casquillo         | GU10           |
| Vida útil nominal          | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado | 30.000         |
| Vida útil nominal (horas)  | 15.000 hora(s) |
| Lighting Technology        | LED            |

### Datos técnicos de la luz

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Código de color      | 830 [CCT of 3000K] |
| Ángulo de haz (nom.) | 60 °               |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Flujo luminoso                             | 345 lm      |
| Intensidad luminosa (nom.)                 | 400 cd      |
| Designación de color                       | Blanco (WH) |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 3000 K      |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 73 lm/W     |
| Consistencia del color                     | <6          |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | 80          |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)    | 70 %        |
| Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)    | 345 lm      |

## Operativos y eléctricos

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 4,7 W       |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 38 mA       |
| Equivalente de potencia                           | 50 W        |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,4 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.4 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.53        |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |

## Temperatura

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Temperatura máxima (nom.) | 75 °C |
|---------------------------|-------|

## Controles y regulación

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

## Mecánicos y de carcasa

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Acabado de la bombilla | Transparente |
| Forma de la bombilla   | PAR16        |
| Peso neto (pieza)      | 34,000 g     |

## Aprobación y aplicación

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética       | F               |
| Apto para la iluminación de acento   | Sí              |
| Consumo energético kWh/ 1000 h       | 5 kWh           |
| Número de registro EPREL             | 1825245         |
| Marca CE                             | Sí              |
| Conforme con EU RoHS                 | Sí              |
| Valor de parpadeo (PstLM)            | 0,9             |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4             |
| Rango de temperatura ambiente        | -20 °C a +45 °C |

## Datos de producto

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | MZD LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10 |
| Nombre completo del producto               | MZD LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10 |
| Full EOC                                   | 313918816127601                    |
| Código de pedido                           | 16127601                           |
| Código 12NC                                | 929001912232                       |
| Cantidad por paquete                       | 1                                  |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 3139188161276                      |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                 |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 3139188161283                      |