



LED Designer Deco

7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT

Las lámparas LED Designer Deco de Philips le permiten mantener una luz cálida o clásica o un efecto moderno o chic mientras brindan una vida útil más larga y ahorros de energía

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	820 [CCT of 2000K]
Código de color	820 [CCT of 2000K]
Ángulo de haz (nominal)	330 °
Flujo luminoso	400 lm
Designación de color	Llamas
Temperatura de color correlacionada	2000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	53 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7.5 W

Corriente de la lámpara (nominal)	70 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V
Tipo UL	Sí

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C
T° estuche máxima (nominal)	45 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Ámbar
Material del foco	Cristal
Forma del foco	A50 [A 50"]


Aprobación y aplicación	
EyeComfort	Sí

LED Designer Deco

Cumple con el T20	N/A
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/ amber/SP/DIM 1CT
Nombre del producto completo	7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/ amber/SP/DIM 1CT



Código del pedido	929001936413
N.º de material (12NC)	929001936413
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677575236
Numerador: paquetes por caja externa	2
EAN/UPC - Caja	50046677575231

Plano de dimensiones



Product	D	C
7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT	160 mm	292 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/
amber/SP/DIM 1CT

Light Distribution Diagram - 7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT

Datos fotométricos



KALOLUX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - 7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT

Lumen Maintenance Diagram - 7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT

