



# Focos de fiesta LED

## 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

Las lámparas de fiesta de forma A Philips proporcionaron una luz brillante y un color para una amplia variedad de aplicaciones. Ideales para ocasiones especiales, fiestas y festividades.


### Datos del producto

Información general		Voltaje (nominal)	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]	120 V	
Vida útil nominal	15,000 hora(s)	Temperatura	
Ciclo del interruptor	20,000	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)	T° estuche máxima (nominal)	125 °C
Lighting Technology	LED	Controles y atenuación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Regulable	No
Información técnica sobre la luz		Mecánica y carcasa	
Código de color	Green	Acabado de la luz	Verde
Ángulo de haz (nominal)	330 °	Material del foco	Cristal
Designación de color	Verde	Forma del foco	A19 [A 19 mm]
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Aprobación y aplicación	
Operación y aspectos eléctricos		EyeComfort	Sí
Frecuencia de línea	60 Hz	Información del producto	
Frecuencia de entrada	60 Hz	Nombre del producto del pedido	4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF
Consumo de energía	4 W	EAN/UPC: producto	046677568870
Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA	Código del pedido	929001937453
Equivalente en potencia en vatios	40 W	Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s	Numerador: paquetes por caja externa	4
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s	N.º de material (12NC)	929001937453
Factor de potencia (fracción)	0.40		

# Focos de fiesta LED



Nombre del producto completo	4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF
EAN/UPC - Caja	50046677568875
EAN/UPC - Product/Case	046677568870

## Plano de dimensiones



Product	D	C
4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF	60 mm	106 mm



## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

General uniform lighting - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

Lumen Maintenance Diagram - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

## Focos de fiesta LED

