



Specialty Lamps

4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

La lámpara para fiestas Philips en formato A entrega luz y color brillantes para una amplia variedad de aplicaciones. Ideal para las ocasiones especiales, las fiestas y los días festivos. La lámpara Philips Dusk to Dawn A19 está equipada con un sensor de luz incorporado que enciende las luces automáticamente cuando se pone el sol y las apaga cuando sale el sol. Las lámparas Philips de 3 vías en formato A entregan una luz omnidireccional perfecta para la iluminación general de habitaciones. Esta lámpara crea una atmósfera confortable al ofrecer tres niveles de potencia de luz blanca suave que no destiñe las telas ni los muebles.

Datos del producto

Información general		Temperatura	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]	T ^o estuche máxima (nominal)	125 °C
Vida útil nominal	15,000 hora(s)	Controles y atenuación	
Ciclo del interruptor	20,000	Regulable	No
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)	Mecánica y carcasa	
Lighting Technology	LED	Acabado de la luz	Verde
Información técnica sobre la luz		Material del foco	Cristal
Código de color	Green	Forma del foco	A19
Ángulo de haz (nominal)	330 °	Peso neto (pieza)	0.030 kg
Designación de color	Verde	Aprobación y aplicación	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de línea	60 Hz		
Frecuencia de entrada	60 Hz		
Consumo de energía	4 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA		
Equivalente en potencia en vatios	40 W		

Specialty Lamps

EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	N/A
Innovaciones en LED	EyeComfort
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Condiciones de aplicación


se puede usar en luminarias cerradas	No
--------------------------------------	----

Información del producto

Nombre del producto del pedido	4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF
--------------------------------	-------------------------------



Nombre del producto completo	4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF
Código del pedido	929001937453
N.º de material (12NC)	929001937453
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677568870
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677568875

Plano de dimensiones



Product	D	C
4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF	60 mm	106 mm

Datos fotométricos



OSRAM Professional U Philips Lighting EU Page 1/1

Light Distribution Diagram - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

General uniform lighting - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

Specialty Lamps

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

