PHILIPS

Lighting



Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem



LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	827 [CCT of 2700K]
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	119 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,1 W
Lamp Current (Nom)	25 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.41
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	38 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Materiał żarówki	Szyba
Całkowita długość	85 mm
Całkowita szerokość	25 mm
Całkowita wysokość	85 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	85 x 25 x 85 mm
Kształt bańki	T25L
Waga netto (szt.)	0,012 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	374879
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
	2 lata
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
Pełna nazwa produktu	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
Full EOC	871869978333402
Kod zamówienia	78333402
Materiał Nr (12NC)	929001949028
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699783334
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8719514386532

Rysunki techniczne




Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4


Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.