



Accessoires

40W E27 Bulb

Dit Philips-snoer heeft een stoffen bekleding en metalen aansluitbus met matte afwerking om sfeer te brengen in uw leefruimte. Gecombineerd met een E27 LED-lamp uit de Philips vintage, moderne of klassieke serie om de look compleet te maken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Lamptype	LED
Gegevens lichttechniek	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	0,00 lm/W
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	40 W
Lampstroom (nom.)	330 mA
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Spanning (nom.)	120-240 V
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	40W E27 Bulb
Volledige productnaam	40W E27 Bulb
Full EOC	871869962405700
Bestelcode	8718699624057
Materiaalnr. (12NC)	929001977801
Lokale code	871869962405700
Nettogewicht (per stuk)	0,432 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718699624057
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699624064