



Accessoires

40W E27 Bulb

Ce cordon Philips combine un cordon en tissu et une douille en métal avec une finition mate. Associez le cordon à une lampe LED E27 de la gamme vintage, moderne ou classique de Philips pour créer une ambiance chaleureuse et sublimer votre intérieur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	10.950 h
Nombre de cycles d'allumage	25.000
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Efficacité lumineuse (nominale)	0,00 lm/W
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	40 W
Courant lampe (nom.)	330 mA
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Tension (nom.)	120-240 V
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	0,432 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	40W E27 Bulb
Nom de produit complet	40W E27 Bulb
Code EOC	871869616777900
Code de commande	8718696167779
Code 12NC	929001978001
Code de commande local	871869616777900
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696167779
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699624101