



# Аксессуары

## 40W E27 Bulb

Благодаря сочетанию тканевого покрытия и металлического гнезда с матовой отделкой этот шнур Philips придаст уют вашему жилому помещению. Рекомендуется использовать со светодиодной лампой E27 из винтажной, современной или классической линейки для создания полноценного образа.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	10 950 часов
Цикл переключения	25 000
Осветительная технология	LED

Технические характеристики освещения	
Эффективность (номинальная) (ном.)	0,00 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	40 В
Ток лампы (ном.)	330 mA
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение с
Напряжение (ном.)	120–240 Вт

Соответствие требованиям и область применения	
Маркировка CE	Да

Соответствие стандарту EU RoHS	Да
--------------------------------	----

Условия эксплуатации	
Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	40W E27 Bulb
Полное название продукта	40W E27 Bulb
Полный код продукта	871869616777900
Код заказа	929001978001
Материал № (12NC)	929001978001
Нумератор — количество на упаковку	1
Вес нетто (шт.)	0,432 kg
EAN/UPC — продукт/короб	8718696167779
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699624101