



# Lampes spécialisées

# 8A19/LED/YELLOW/P/ND 120V 4/1FB

La lampe de fête Philips de forme A fournit une lumière éclatante et des couleurs à une grande variété d'utilisation. Idéale pour les occasions spéciales, les fêtes et les vacances. L'ampoule Philips pour éclairage crépusculaire A19 est équipée d'un capteur de lumière intégré qui allume la lumière automatiquement lorsque le soleil se couche et l'éteint lorsque le soleil se lève. Les lampes Philips à trois intensités de forme A fournissent un éclairage omnidirectionnel parfait pour l'éclairage général d'une pièce. Cette lampe crée une atmosphère confortable en fournissant 3 niveaux de puissance de lumière blanche et douce qui ne décolore pas les tissus et les meubles.

#### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	10 950 h
Cycle de commutation	20 000
Durée de vie nominale (heures)	10 950 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	160 °
Constance de la couleur	-
Indice de rendu des couleurs (IRC)	-
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	8 W


Courant de la lampe (nom.)	115 mA
Courant de la lampe (nom.)	115 1115
Équivalent de puissance	40 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement	0.5 s
lumineux	
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	120 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Plastique

# Lampes spécialisées

Forme de l'ampoule	A19
Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	No
EyeComfort	Oui
Innovations en matière de DEL	EyeComfort
Données de produit	
Nom du produit de la commande	8A19/LED/YELLOW/P/ND 120V
	4/1FB


Nom complet du produit	8A19/LED/YELLOW/P/ND 120V	
	4/1FB	
Code de commande	463257	
Numéro de matériau (12 CN)	929001998105	
Numérateur – Quantité par emballage	1	
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677463250	
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4	
EAN/CUP – Boîte	50046677463255	

## Schéma dimensionnel




Product	D	С
8A19/LED/YELLOW/P/ND 120V 4/1FB	60 mm	107 mm

## Données photométriques






General uniform lighting - 8A19/LED/YELLOW/P/ND 120V 4/1FB



Spectral Power Distribution Colour - 8A19/LED/YELLOW/P/ND 120V 4/1FB


# Lampes spécialisées


### Données photométriques



Light Distribution Diagram - 8A19/LED/YELLOW/P/ND 120V 4/1FB

### Durée de vie





Lumen Maintenance Diagram - 8A19/LED/YELLOW/P/ND 120V 4/1FB

Life Expectancy Diagram - 8A19/LED/YELLOW/P/ND 120V 4/1FB



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.