



LEDLamps

LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

LED Lamps are a perfect fit for general lighting applications. Compatible with most existing fixtures and designed as a retrofit replacement for incandescent and halogen lamps, LED Lamps deliver huge energy savings and minimize maintenance cost

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	12.000 h
Lighting Technology	LED
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	150 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	1.800 lm
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	124 lm/W
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	14,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	135 mA
Αντίστοιχη ισχύς	120 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,51
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	90 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Σχήμα λαμπτήρα	A67


Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	15 kWh
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Όχι

Προϋποθέσεις εφαρμογής	
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR
Πλήρες όνομα προϊόντος	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR


Full EOC	871869964049100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LED14.5E27865AP
Κωδικός παραγγελίας	64049100
Αρ. υλικού (12NC)	929002003949
Τοπικός κωδικός	LED14.5E27865AP
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,130 kg
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718699640491
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώπο	8718699640507

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	68 mm	132 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR


Φωτομετρικά δεδομένα




General Uniform Lighting - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

General uniform lighting - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

