



LEDLamps

LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Светодиодные лампы идеально подходят для общего освещения. Совместимые с большинством существующих светильников и предназначенные для модернизации ламп накаливания и галогеновых ламп светодиодные лампы обеспечивают значительную экономию энергии и минимизируют затраты на техническое обслуживание.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Срок службы (часов)	12 000 часов
Осветительная технология	LED
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Угол пучка света (ном.)	150 °
Светоотдача	1 800 лм
Эффективность (номинальная) (ном.)	124 лм/Вт
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 К
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RG1

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	14,5 Вт
Ток лампы (ном.)	135 mA
Эквивалент мощности	120 Вт
Время включения (ном.)	0,5 с
Время прогрева до 60 % света	0,5 с
Коэффициент мощности (доля)	0,51
Напряжение (ном.)	220–240 В
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +45 °С
Температура корпуса максимальная (ном.)	90 °С
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Материал колбы	Пластиковый
Форма колбы	A67

LEDLamps

Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	15 kWh
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
EyeComfort	нет

Условия эксплуатации


Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No
--	----

Данные об изделии

Название продукта для заказа	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR
Полное название продукта	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR


Полный код продукта	871869964049100
Код заказа	929002003949
Материал № (12NC)	929002003949
Нумератор — количество на упаковку	1
Вес нетто (шт.)	0,130 kg
EAN/UPC — продукт/короб	8718699640491
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718699640507

Чертеж размеров




Product	D	C
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	68 мм	132 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Фотометрические данные




© Philips Lighting B.V. 2023

General uniform lighting - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Срок службы



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

