



TrueForce - LED HID HPL



TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

MASTER, LED HPL, Kolv, EM/nätspänning, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h

MASTER, LED HPL, Kolv, EM/nätspänning, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plast, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Varning och Säkerhet

- Installationen ska alltid utföras av en behörig elektriker eller installatör. Använd installationsguiden för instruktioner
- <https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-hid-eu-compatibility-list-professional>

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED HPL
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	8 years
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	360 °
Ljusflöde	5 700 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	135 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	42 W
Lampström (nom)	186 mA
Tändningstid (nom)	0,45 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.45 s
Effektfaktor (fraktion)	0.95

TrueForce - LED HID HPL

Spänning (nom)	220-240 V
Ingående ström vid nätspänning	6,3
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A – 30	
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A 30	
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A 7	
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A – 48	
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A 48	
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A 11	
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Motsvarande effekt (endast LED HID)	HPL 125W, SON 70W
Kompatibilitet med drivdon	EM/nätspänning

Temperatur

T-Case max. (nom)	65 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Plast
Lampform	Kolv
Nettovikt (styck)	0,500 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
--------------------------	---

Energisparande produkt	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	42 kWh
EPREL-registreringsnummer	403605
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Omgivningstemperatur	–30 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Fullständigt produktnamn	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Full EOC	871869963826900
Beskrivning av lokal kod	8294560
Beställningsnummer	929002006702
Materialnummer (12NC)	929002006702
Lokal kod	8294560
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699638269
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718699638276

Måttskiss



Product	D	C
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	84 mm	191 mm

TrueForce - LED HID HPL

