

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	E14	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Operativos y eléctricos	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Período de garantía	2 años	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	4,3 W
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Equivalente de potencia	40 W
Flujo luminoso	470 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco frío (CW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Factor de potencia (fracción)	0.48
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	109,00 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Consistencia del color	<6		

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass


Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	B35
Peso neto (pieza)	0,012 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	387417
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplicable



Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Full EOC	871951434740300
Código de pedido	34740300
Código 12NC	929002024392
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347403
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347410

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Datos fotométricos




© 2022 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Vida útil



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

