

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E14	Uniformità del colore	<6
Durata nominale	15.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Ciclo di commutazione on/off	20.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Periodo di garanzia	2 anni	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Consumo energetico	4,3 W
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Corrente lampada (Nom)	40 mA
Flusso luminoso	470 lm	Potenza equivalente	40 W
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.48
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387417
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Full EOC	871951434740300
Descrizione codice locale	PHILEDKAN4084G2
Codice d'ordine	34740300
Codice materiale (12NC)	929002024392
Codice locale	PHILEDKAN4084G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347403
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347410


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG




Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Durata



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

