



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.52
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	50 °C

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,028 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	387424
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

Disegno tecnico



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG
Full EOC	871951434708300
Descrizione codice locale	PHILED75840G2
Codice d'ordine	34708300
Codice materiale (12NC)	929002025592
Codice locale	PHILED75840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347083
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347090

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Fotometrie

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60
840CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

