



CorePro Glass LED bulbs



CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	8,5 W
Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.52
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Glass LED bulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	387425
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Full EOC	871951436126300
Beskrivning av lokal kod	8296481
Beställningsnummer	929002025702
Materialnummer (12NC)	929002025702
Lokal kod	8296481
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514361263
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514361270

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

CorePro Glass LED bulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

