



# Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

## CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Attacco                                   | E27                |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000             |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             |
| Periodo di garanzia                       | 2 anni             |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    |
| Codice colore                             | 840 [CCT of 4000K] |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 300 °              |
| Flusso luminoso                           | 1.055 lm           |
| Designazione colore                       | Bianco freddo (CW) |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 4000 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 124,00 lm/W        |
| Uniformità del colore                     | <6                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 80                 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)    | 70 %               |

| Photobiological safety according to EN 62471                      | RG1           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Funzionamento e parte elettrica                                   |               |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz   |
| Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
| Consumo energetico                                                | 8,5 W         |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 70 mA         |
| Potenza equivalente                                               | 75 W          |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.52          |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V     |
| Temperatura                                                       |               |
| Temp. massima involucri (Nom)                                     | 50 °C         |

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Controlli e dimmerazione                                      |             |
| Dimmerabile                                                   | No          |
| Meccanica e corpo                                             |             |
| Finitura lampadina                                            | Smerigliata |
| Forma lampadina                                               | A60         |
| Peso netto (Pezzo)                                            | 0,030 kg    |
| Approvazione e applicazione                                   |             |
| Classe di efficienza energetica                               | E           |
| Consumo energetico kWh/1000 h                                 | 9 kWh       |
| Numero di registrazione EPREL                                 | 387426      |
| Marchio CE                                                    | Sì          |
| Conformità a RoHS EU                                          | Sì          |
| EyeComfort                                                    | Sì          |
| Valore di tremolio (PstLM)                                    | 1           |
| Effetto stroboscopico                                         | 0,4         |
| Condizioni di applicazione                                    |             |
| Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? | No          |

Disegno tecnico




|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del prodotto                           |                                         |
| Nome prodotto ordine                        | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G |
| Nome completo prodotto                      | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G |
| Full EOC                                    | 871951437753000                         |
| Descrizione codice locale                   | INCALED75840G2                          |
| Codice d'ordine                             | 37753000                                |
| Codice materiale (12NC)                     | 929002025892                            |
| Codice locale                               | INCALED75840G2                          |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                       |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514377530                           |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514377547                           |


| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G | 60 mm | 104 mm |

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

## Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

