



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	1.521 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	144,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	10,5 W
Curent lampă (nom.)	90 mA
Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,52
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	55 °C

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Formă bec	A60 [A 60 mm]


Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	11 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387431
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort

Date despre produs



Nume comandă produs	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10
Numele complet al produsului	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10
Full EOC	871869970416200
Cod de comandă	70416200
Număr material (12NC)	929002026431
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699704162
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718699704179

Cote



Product	D	C
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

