



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387431
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6
Nom de produit complet	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6
Code EOC	871869976369500
Code de commande	76369500
Code 12NC	929002026457
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699763695
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699763701

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	60 mm	104 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

