



Bombillas LED de filamento clásico

LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1.521 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	144,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.52
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Bombillas LED de filamento clásico


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	11 kWh
Número de registro EPREL	387432
EyeComfort	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6


Nombre completo del producto	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6
Full EOC	871869976371800
Código de pedido	76371800
Código 12NC	929002026557
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699763718
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718699763725

Plano de dimensiones




Product	D	C
LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	60 mm	104 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6



Light Distribution Diagram - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos




General Uniform Lighting - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

General uniform lighting - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

