



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	840 [CCT of 4000K]
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	1 521 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	144,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	10,5 W
Lamp Current (Nom)	90 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,52
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	387432
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6
------------------------------	---


Pełna nazwa produktu	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6
Full EOC	871869976371800
Kod zamówienia	76371800
Materiał Nr (12NC)	929002026557
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699763718
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718699763725

Rysunki techniczne




Product	D	C
LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	60 mm	104 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6



Light Distribution Diagram - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6


Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane fotometryczne




General uniform lighting - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

