



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.521 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	144,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	10,5 W
Curent lămpă (nom.)	90 mA
Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0.52
Tensiune (nom.)	220-240 V

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	55 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Formă bec	A60 [A 60 mm]


Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	11 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387432
EyeComfort	Da

Date despre produs


Nume comandă produs	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6
Numele complet al produsului	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6
Full EOC	871869976371800
Cod de comandă	76371800
Număr material (12NC)	929002026557
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699763718
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718699763725

Cote




Product	D	C
LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	60 mm	104 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6



Light Distribution Diagram - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Becuri LEDbulbs clasice cu filament


Date fotometrice




General Uniform Lighting - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

General uniform lighting - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

