



Bombillas LED CorePro Glass

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general		Photobiological safety according to EN 62471	
Base del casquillo	E27	RG1	
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consumo de energía	10,5 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Equivalente de potencia	100 W
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Hora de inicio (nom.)	0,4 s
Flujo luminoso	1.521 lm	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,4 s
Designación de color	Blanco frío (CW)	Factor de potencia (fracción)	0,52
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Voltaje (nom.)	230 V
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	144,00 lm/W	Temperatura	
Consistencia del color	<6	Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

Bombillas LED CorePro Glass

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,030 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	11 kWh
Número de registro EPREL	387432
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Full EOC	871951437755400
Código de pedido	37755400
Código 12NC	929002026592
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514377554
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514377561

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Bombillas LED CorePro Glass

Datos fotométricos




General Uniform Lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Vida útil



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

