



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	124,00 lm/W
Consistencia del color	<6

Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,55
Voltaje (nom.)	220-240 V

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	55 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	B35
Peso neto (pieza)	0,012 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1825172
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Full EOC	871951434748900
Código de pedido	34748900
Código 12NC	929002028192
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347489
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347496

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG


Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14840CLG

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14840CLG



Life Expectancy Diagram

