

PHILIPS**Lighting**

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

CorePro, LED, B35, No, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Flusso luminoso	806 lm
Attacco	E14	Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Durata nominale	15.000 ore	Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124.00 lm/W
Lighting Technology	LED	Uniformità del colore	<6
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Periodo di garanzia	2 anni	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Dati tecnici di illuminazione		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Funzionamento e parte elettrica	
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	6,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,55
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825172
Marchio CE	Sì


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14840CLG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14840CLG

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14840CLG



Life Expectancy Diagram

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 16 - Dati soggetti a modifiche