



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6


Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	6,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,012 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1825174
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts 0,4 (SVM)	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamt-Produktcode	871951434750200
Bestellcode	8719514347502
Material-Nr. (12NC)	929002028292
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347502
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347519

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting – CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG



Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Lebensdauer



**Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
E14827FRG**



Life Expectancy Diagram

