



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	E14	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Operativos y eléctricos	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Referencia de medición de flujo	Sphere	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	6,5 W
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Flujo luminoso	806 lm	Equivalente de potencia	60 W
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	124,00 lm/W	Factor de potencia (fracción)	0,55
Consistencia del color	<6		

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35
Peso neto (pieza)	0,012 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1825174
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí


Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,9
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Full EOC	871951434750200
Código de pedido	34750200
Código 12NC	929002028292
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347502
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347519

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG


Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG



Life Expectancy Diagram

