



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E14	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LED		
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Datos técnicos de la luz			
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Flujo luminoso	806 lm	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Designación de color	Blanco frío (CW)	Consumo de energía	6,5 W
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	124,00 lm/W	Equivalente de potencia	60 W
Consistencia del color	<6	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Factor de potencia (fracción)	0.55
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35
Peso neto (pieza)	0,012 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1825176
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí



Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,9
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Full EOC	871951434752600
Código de pedido	34752600
Código 12NC	929002028392
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347526
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347533

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG


Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG



Life Expectancy Diagram

