



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80
Durata nominale	15.000 ore	Photobiological safety according to EN	70 %
Ciclo di commutazione on/off	20.000	62471	RG1
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Consumo energetico	6,5 W
Flusso luminoso	806 lm	Corrente lampada (Nom)	50 mA
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Potenza equivalente	60 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W	Tempo di riscaldamento per raggiungere il	0,5 s
Uniformità del colore	<6	60% del flusso luminoso	

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fattore di potenza (frazione)	0.55
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825176
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,9

Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Full EOC	871951434752600
Descrizione codice locale	INCACAN60840G2
Codice d'ordine	34752600
Codice materiale (12NC)	929002028392
Codice locale	INCACAN60840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347526
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347533


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG



Life Expectancy Diagram

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

