



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Schaltzyklus	20.000	RG1	
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Systemleistung	6,5 W
Lichtstrom	806 lm	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	60 W
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45
Nettogewicht (Stück)	0,014 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1825179
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,9

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Gesamt-Produktcode	871951434756400
Bestellcode	34756400
Material-Nr. (12NC)	929002028592
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347564
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347571


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG



Life Expectancy Diagram

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

