



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	E14	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Operativos y eléctricos	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Período de garantía	2 años	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	6,5 W
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Equivalente de potencia	60 W
Flujo luminoso	806 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco frío (CW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Factor de potencia (fracción)	0,55
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	124,00 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Consistencia del color	<6		

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	55 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,014 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1825181
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
-------------------------------	-----------------


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Tecnología inalámbrica	No aplicable

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Nombre completo del producto	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Full EOC	871951434758800
Código de pedido	34758800
Código 12NC	929002028692
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347588
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347595

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG


Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14840CLG

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14840CLG



Life Expectancy Diagram

