



CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	50 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.55
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro GLASS LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1825181
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Full EOC	871951434758800
Beskrivning av lokal kod	8296575
Beställningsnummer	929002028692
Materialnummer (12NC)	929002028692
Lokal kod	8296575
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347588
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347595

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG


CorePro GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14840CLG

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14840CLG



Life Expectancy Diagram

