



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K


Eficacia luminica (nominal) (nom.)	124,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.55
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,014 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1825186
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Full EOC	871951434762500
Código de pedido	34762500
Código 12NC	929002028892
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347625
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347632


Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG



Life Expectancy Diagram

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

