



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80
Durata nominale	15.000 ore	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LED	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	6,5 W
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Corrente lampada (Nom)	50 mA
Flusso luminoso	806 lm	Potenza equivalente	60 W
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0,55
Uniformità del colore	<6		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825185
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,9

Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Full EOC	871951434762500
Descrizione codice locale	INCALUS608414G2
Codice d'ordine	34762500
Codice materiale (12NC)	929002028892
Codice locale	INCALUS608414G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347625
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347632


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG



Life Expectancy Diagram

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

