



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6


Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	6,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	P45
Nettogewicht (Stück)	0,014 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1825188
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
Gesamt-Produktcode	871951434766300
Bestellcode	8719514347663
Material-Nr. (12NC)	929002029092
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347663
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347670

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG



Light Distribution Diagram – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E27827CLG

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E27827CLG



Life Expectancy Diagram

