

Szklane świece i bańki LED CorePro

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	6,5 W
Lamp Current (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.55
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Szklane świece i bańki LED CorePro

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	P45
Waga netto (szt.)	0,014 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	1825192
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

Warunki dotyczące zastosowań	
Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Full EOC	871951434770000
Kod zamówienia	34770000
Materiał Nr (12NC)	929002029392
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347700
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347717

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG


Szklane świece i bańki LED CorePro

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG



Life Expectancy Diagram

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.