



CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljus kvalitet för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.


Produktdata

Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	E27	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd	15 000 h	Färgåtergivningsindex	80
Driftcykel	20 000	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Garantitid	2 år	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ljusteknik		Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Strömförbrukning	6,5 W
Spridningsvinkel (nom)	300 °	Lampström (nom)	50 mA
Ljusflöde	806 lm	Motsvarande effekt	60 W
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Tändningstid (nom)	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124,00 lm/W	Effektfaktor (fraktion)	0,55

CorePro GLASS LED candles and lusters

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1825192
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Måttskiss




Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Full EOC	871951434770000
Beskrivning av lokal kod	8296581
Beställningsnummer	929002029392
Materialnummer (12NC)	929002029392
Lokal kod	8296581
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347700
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347717


Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

CorePro GLASS LED candles and lusters


Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG



Life Expectancy Diagram

CorePro GLASS LED candles and lusters

