



Standard LED bulbs

LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Período de garantia	2 anos

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	180 °
Fluxo luminoso	480 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	106 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz

Consumo de energia	4,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	68 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,4
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Material da lâmpada	Plástico
Comprimento geral	10,8 mm
Largura total	6 mm
Altura geral	10,8 mm

Standard LED bulbs

Dimensões (altura x largura x profundidade)	11 x 6 x 11 mm
Forma da lâmpada	A60
Peso líquido (peça)	0,038 kg

Aprovação e aplicação


Compatível com EU RoHS	Sim
EyeComfort	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR
Nome do produto completo	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR


Full EOC	871869965583900
Descrição do código local	Lâmpada LED Bulbo LEDB4,5W480MVF-40
Código de encomenda	929002037512
Nº do material (12NC)	929002037512
Código local	929002037512
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699655839
Numerador SAP — Embalagens por exterior	40
EAN/UPC – caixa	8718699655846

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR


Standard LED bulbs

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR

