



# Standard LED bulbs

## LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

### Dados do produto

| Informações gerais  |                |
|---------------------|----------------|
| Casquilho           | E27            |
| Vida útil nominal   | 25.000 hora(s) |
| Ciclo de comutação  | 50.000         |
| Lighting Technology | LED            |
| Período de garantia | 2 anos         |

| Dados técnicos de luz                     |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Código da cor                             | 830 [CCT of 3000K] |
| Ângulo do feixe (Nom.)                    | 180 °              |
| Fluxo luminoso                            | 806 lm             |
| Designação da cor                         | Branco (WH)        |
| Temperatura de cor correlacionada (nom.)  | 3000 K             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)      | 90 lm/W            |
| Consistência da cor                       | <6                 |
| Color rendering index (CRI)               | 80                 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %               |

| Dados elétricos e de operação |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Line Frequency                | 50 to 60 Hz                          |
| Frequência de entrada         | 50 <sup>º</sup> a 60 <sup>º</sup> Hz |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Consumo de energia                   | 9 W       |
| Corrente de lâmpada (Nom.)           | 77 mA     |
| Potência equivalente                 | 60 W      |
| Tempo de arranque (Nom.)             | 0,5 s     |
| Tempo de aquecimento para 60% de luz | 0.5 s     |
| Fator de potência (fração)           | 0.7       |
| Tensão (Nom.)                        | 100-240 V |

| Temperatura             |       |
|-------------------------|-------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 90 °C |

| Controles e dimerização |     |
|-------------------------|-----|
| Regulável               | Não |

| Dados mecânicos e de compartimento          |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Acabamento de lâmpada                       | Fosco          |
| Material da lâmpada                         | Plástico       |
| Comprimento geral                           | 10,8 mm        |
| Largura total                               | 6 mm           |
| Altura geral                                | 10,8 mm        |
| Dimensões (altura x largura x profundidade) | 11 x 6 x 11 mm |

## Standard LED bulbs

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forma da lâmpada    | A60      |
| Peso líquido (peça) | 0,038 kg |

## Aprovação e aplicação


|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Compatível com EU RoHS            | Sim            |
| EyeComfort                        | Não            |
| Intervalo de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C |

## Dados do produto

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Nome de produto da encomenda | LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR |
| Nome do produto completo     | LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR |


|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Full EOC                                | 871869965589100                   |
| Descrição do código local               | Lâmpada LED Bulbo LEDB9W806MVQ-40 |
| Código de encomenda                     | 929002037812                      |
| Nº do material (12NC)                   | 929002037812                      |
| Código local                            | 929002037812                      |
| Numerador — Quantidade por embalagem    | 1                                 |
| EAN/UPC - produto/caixa                 | 8718699655891                     |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 40                                |
| EAN/UPC – caixa                         | 8718699655907                     |

## Desenho dimensional




| Product                           | D     | C      |
|-----------------------------------|-------|--------|
| LED Bulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR | 60 mm | 108 mm |

### Dados fotométricos




**Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR**



General uniform lighting - LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR


Standard LED bulbs

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR

