



B11 à DEL

3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX1FB T20

Les chandelles B11 à DEL de Philips offrent une ambiance qui permet d'économiser de l'énergie grâce à un effet élégant de chandelles incandescentes. Cette conception diffuse la lumière dans toutes les directions, offrant aux designers une solution de remplacement durable aux sources de lumière incandescente standard.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Flux lumineux	300 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	90,00 lm/W
Désignation de couleur	Éclat chaleureux (WG)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 2200 K
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	3,3 W
Courant de la lampe (nom.)	35 mA
Équivalent de puissance	40 W

Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.75
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	50 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre
Forme de l'ampoule	B11


Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
EyeComfort	Oui
Conformes T20	Yes

B11 à DEL

Innovations en matière de DEL	EyeComfort
Conditions d'utilisation	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	No
Données de produit	
Nom du produit de la commande	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/ WGX1FB T20
Nom complet du produit	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/ WGX1FB T20



Code de commande	549584
Numéro de matériau (12 CN)	929002047204
Numérateur – Quantité par emballage	1
Poids net (pièce)	0,016 kg
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677549589
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677549584

Schéma dimensionnel



Product	D	C
3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX1FB T20	35 mm	92 mm


Données photométriques



Light Distribution Diagram - 3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX1FB T20

General uniform lighting - 3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX1FB T20

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/
WGX1FB T20

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX1FB
T20

