




LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	2.452 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1


Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	17 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	140 mA
Wattforbrugsækvivalent	150 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Lyskildeform	A67 [A 67 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	17 kWh
EPREL-registreringsnummer	374867
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4
Det fulde produktnavn	LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4



Full EOC	871869976237700
Ordrekode	76237700
Materialenr. (12NC)	929002055055
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699762377
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699762384

Målskitse



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4	70 mm	128 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

